

品番：EA761XS-14

品名：φ450x 111mm シーリングライト(8畳用)



販売価格	6,660円(税抜) / 7,326円(税込)		
カタログ価格	6,660円(税抜) / 7,326円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/19 03:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	CEA8D-7.0
適用畳数	~8畳用	明るさ	4000lm(最大点灯時)
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	26.7W
光色	昼光色相当	調光	調光:10段階 常夜灯:2段階
演色性	Ra85	光源寿命	40,000時間
発光効率	150lm/W	待機電力	0.5W
サイズ	φ450×111mm	重量	950g
材質	PP、PC、PBT、スチール	付属品	スペーサー(角・丸)×各1 リモコン×1 リモコンホルダー×1 単4形アルカリ乾電池×1 ねじ×2

今ある照明から簡単に取り換え可能で、工事・工具も不要

リモコンで簡単操作

色が自然に見えるRa85の演色性

薄型コンパクトデザインで厚みがない分圧迫感がなく、お部屋がすっきりした印象に

天井まで光が広がり、しっかり明るくお部屋を照らします。

【節電モード】

30分かけて明るさを徐々に落とし、気付かないうちに節電します。

【明るさ切替10段階】

様々なシーンやお好みに合わせて灯りを調節できます。

【ラスト点灯】

最後に調光ボタンで調節したときの明かりを再現し点灯します。

【切タイマー】

次第に暗くなり、30分後に消灯します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.