

品番：EA761XS-17A

品名：φ450x 111mm シーリングライト(6畳)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,330円(税抜) / 5,863円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 5,330円(税抜) / 5,863円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/07/06 13:24現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|      |   |      |                |
|------|---|------|----------------|
| メーカー | アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)  | 型番   | CEA6D-7.0      |
| 電源   | AC100V(50/60Hz)   | 消費電力 | 22.0W          |
| 明るさ  | 3,300lm   | 適用畳数 | ~6畳            |
| サイズ  | φ450×111mm  | 光色   | 昼光色相当          |
| 演色性  | Ra85  | 調光   | 10段階           |
| 光源寿命 | 40,000時間  | 待機電力 | 0.5W           |
| 発光効率 | 150lm/W   | 使用場所 | 室内用            |
| 重量   | 950g  | 材質   | PP、PC、PBT、スチール |
| 付属品  | スペーサー(角・丸)×各1<br>リモコン×1<br>リモコンホルダー×1<br>単4形アルカリ乾電池×1<br>ねじ×2 |      |                |

小型シーリングライトより明るく、シーリングライトよりサイズが小さいので、広い玄関・ウォークインクローゼット・パントリーなどに最適

#### 【節電モード】

30分かけて明るさを徐々に落とし、気付かないうちに節電

#### 【ラスト点灯】

最後に調光ボタンで調節したときの明かりを再現し点灯

【切りタイマー】

次第に暗くなり30分後に消灯


様々なシーンに合わせて明るさを10段階で調節可能

色が自然に見えるRa85の演色性

工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。

リモコンで簡単に操作ができます。

代替品

|   |   |
|---|---|
|  | <p><b>品番</b> EA761XS-13</p> <p><b>コメント</b> 品番整理</p> |
|---|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.