

品番：EA761XS-17A

品名：φ450x 111mm シーリングライト(6畳)



販売価格	5,330円(税抜) / 5,863円(税込)		
カタログ価格	5,330円(税抜) / 5,863円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/05 17:09現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	CEA6D-7.0
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	22.0W
明るさ	3,300lm	適用畳数	~6畳
サイズ	φ450×111mm	光色	昼光色相当
演色性	Ra85	調光	10段階
光源寿命	40,000時間	待機電力	0.5W
発光効率	150lm/W	使用場所	室内用
重量	950g	材質	PP、PC、PBT、スチール
付属品	スペーサー(角・丸)×各1 リモコン×1 リモコンホルダー×1 単4形アルカリ乾電池×1 ねじ×2		

小型シーリングライトより明るく、シーリングライトよりサイズが小さいので、広い玄関・ウォークインクローゼット・パントリーなどに最適

【節電モード】  
30分かけて明るさを徐々に落とし、気付かないうちに節電

【ラスト点灯】  
最後に調光ボタンで調節したときの明かりを再現し点灯

【切りタイマー】

次第に暗くなり30分後に消灯


様々なシーンに合わせて明るさを10段階で調節可能

色が自然に見えるRa85の演色性

工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。

リモコンで簡単に操作ができます。

代替品

	<p><b>品番</b> EA761XS-13</p> <p><b>コメント</b> 品番整理</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.