

品番：EA761XS-1F

品名：φ450x 111mm シーリングライト(8畳用)



販売価格	6,660円(税抜) / 7,326円(税込)		
カタログ価格	6,660円(税抜) / 7,326円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/24 18:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	CEA8D-7.0
適用畳数	~8畳用	明るさ	4000lm(最大点灯時)
電源	100V(50/60Hz)	消費電力	26.7W
光色	昼光色相当	光源寿命	40,000時間
調光	10段階調節(常夜灯:2段階)	サイズ	φ450×111mm
重量	950g	材質	PP、PC、PBT、スチール
付属品	スペーサー(角・丸)×各1、リモコン×1、リモコンホルダー×1、単4形アルカリ乾電池×1、ねじ×2		

今ある照明から簡単に取り換え可能で、工事・工具も不要

リモコンで簡単操作

色が自然に見える演色性Ra85

【明るさ切替10段階】
様々なシーンやお好みに合わせて灯りを調節できます。

【おやすみタイマー】
次第に暗くなり、30分後に消灯します。


【薄型コンパクトデザイン】

厚みがない分圧迫感がなく、お部屋がすっきりした印象に

【美しく、自然な明かり】

天井まで光が広がり、しっかり明るくお部屋を照らします。

代替品

	<p>品番 EA761XS-14</p> <p>コメント 品番整理</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.