

品番：EA761XS-28A

品名：φ200x 59mm シーリングライト(小型/昼光色)



販売価格	4,810円(税抜) / 5,291円(税込)		
カタログ価格	4,810円(税抜) / 5,291円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/05 17:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2062ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	SCL20D-MCHL
電源	100V(50/60Hz共用)	消費電力	17.1W
光色	昼光色	光源寿命	40000時間
明るさ	2000lm	サイズ	φ200×59mm
材質	鋼板、ポリプロピレン、ポリカーボネート	演色性	Ra80
定格入力電流	0.31A	商品重量	320g

ライト全体がキレイに光るので、光が広範囲に広がります。

天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。

少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。

コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関やクローゼットなどに最適です。

電気工事不要で取り付けが簡単です。

■昼光色

爽やかですっきりとした光。文字がくっきり読みやすい。

廊下、書斎等に。

【電気代がお得!】

LEDシーリングライトは蛍光灯と比較すると消費電力が低く、年間の電気代がお得です。

【LEDならではの高性能】

・長寿命約40000時間

※寿命は光束が70%まで低下するまでの時間を推定したものであり、製品の寿命を保証する物ではありません。

・虫が寄りつきにくい

・色がより自然に見える演色性の高さ

※日本国内専用です。海外では使用いただけません。

代替品



品番 EA761XS-33B

コメント 変更点:光色

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.