

品番：EA761XS-33B

品名：φ200x 59mm シーリングライト(小型/昼白色)



販売価格	4,810円(税抜) / 5,291円(税込)		
カタログ価格	4,810円(税抜) / 5,291円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/05 18:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2062ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	SCL20N-MCHL
電源	AC100V	消費電力	17.1W
定格電流	0.31A	サイズ	φ200×59mm
全光束	約2000ルーメン	光色	昼白色
使用場所	屋内用	演色性	Ra80
光源寿命	40000時間	商品重量	320g
材質	鋼板、ポリプロピレン、ポリカーボネート	取付対応ローゼット	<p>【角型・丸型引掛シーリング/ローゼット】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・角型引掛シーリング ・丸型引掛シーリング ・フル引掛ローゼット ・丸型フル引掛シーリング <p>【埋込引掛ローゼット】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・埋込ローゼット(耳なし) ・埋込ローゼット(耳つき)

廊下や階段、トイレなどに最適です。

天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。

少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。

コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関やクローゼットなどに最適です。

電気工事不要で取り付けが簡単です。

■昼白色

太陽光に近い自然な光。メイクをする・服を選ぶ場所におすすめ。

洗面所、クローゼット等。

【電気代がお得!】

LEDシーリングライトは蛍光灯と比較すると消費電力が低く、年間の電気代がお得です。

【LEDならではの高性能】

・長寿命約40000時間

※寿命は光束が70%まで低下するまでの時間を推定したものであり、製品の寿命を保証する物ではありません。

・虫が寄りつきにくい

・色がより自然に見える演色性の高さ

※日本国内専用です。海外では使用いただけません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.