

品番：EA761XS-3C

品名：φ450x 93mm シーリングライト(8畳用)

	販売価格	9,920円(税抜)／10,912円(税込)		
	カタログ価格	9,920円(税抜)／10,912円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/06 06:49現在)		
	商品入数	1	販売単位	台
	カタログページ	2147ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	CEA-2008DL
適用畳数	～8畳用	明るさ	4000lm
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	36W
光源寿命	40,000時間	調光	10段階、常夜灯
サイズ	φ450×93mm	重量	1kg
材質	ポリプロピレン、鋼板	調色	11段階
光色	電球色～昼光色相当 (2800～5000K)	付属品	取付用スペーサー(角・丸) リモコン1台 リモコンホルダー1個 ねじ2本 単4アルカリ電池1本

今ある照明から簡単に取り換え可能で、工事・工具も不要です。
【薄型コンパクトデザイン】 厚みがない分圧迫感がなく、お部屋がすっきりした印象に
【美しく、自然な明かり】 天井まで光が広がり、しっかり明るくお部屋を照らします。
色がより自然に見える演色性Ra85
リモコンで簡単操作

【明るさ切替10段階】

様々なシーンやお好みに合わせて灯りを調整できます。

【光の色調節11段階】

温かみのある電球色から、さわやかな色味の昼白色まで調節できます。

【メモリ点灯】

お好みの灯りを記憶して再点灯できます。

【おやすみタイマー】

次第に暗くなり、30分後に消灯します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.