

品番：EA761XS-4D

品名：φ393x85mm シーリングライト(12畳用)



販売価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
カタログ価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/18 16:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2061ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	CEA12DL-5.0Q
適用床面積	~12畳用	明るさ	5200lm(最大点灯時)
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	41W
光源寿命	40,000時間	調光	10段階、常夜灯(2段階)
サイズ	φ393×85mm	重量	1kg
材質	ポリプロピレン、鋼板	調色	11段階
光色	電球色~昼光色相当	付属品	取り付け用スペーサー(角・丸×各1個)、リモコン×1、リモコンホルダー×1、単4形アルカリ乾電池×1、ねじ: 2本

今ある照明から簡単に取り換え可能で、工事・工具も不要です。

シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。

色がより自然に見える演色性Ra85

リモコンで簡単操作

【薄型コンパクトデザイン】

厚みがない分圧迫感がなく、お部屋がすっきりした印象に

【美しく、自然な明かり】

天井まで光が広がり、しっかり明るくお部屋を照らします。

【おやすみタイマー】

切タイマー（30分）設定後、徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。

【明るさ切替10段階】

様々なシーンやお好みに合わせて灯りを調整できます。

【光の色調節11段階】

温かみのある電球色から、さわやかな色味の昼白色まで調節できます。

【メモリ点灯機能】

前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。

【節電モード】

30分かけて明るさを徐々に落とし、気付かないうちに節電。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.