

品番：**EA761XS-53**

品名：φ206x 37mm シーリングライト(薄型/昼光色)



販売価格	4,810円(税抜) / 5,291円(税込)		
カタログ価格	4,810円(税抜) / 5,291円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/04/30 07:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2062ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	SCL20D-UU
明るさ	約2,000lm	サイズ	φ206×37mm
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	24W
光色	昼光色	色温度	6,500K
入力電流	0.41A	光源寿命	40,000時間
演色性	Ra80	使用場所	室内用
材質	ポリカーボネート	重量	400g

天井すっきり、ワンランク上の空間を、うすくてもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。

玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。

電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。

圧迫感が無く、空間が広く感じられます。

天井まで光が広がり、明るくキレイに照らします。

さらに!明るさUPで、光がより広範囲に広がります。

取り付けにくかったローゼットも、ガイド付きですぐに取り付けられます。

※日本国内専用です。海外では使用いただけません。

【LEDならではの高性能】

・長寿命約40000時間

※寿命は光束が70%まで低下するまでの時間を推定したものであり、製品の寿命を保証する物ではありません。

・虫が寄りつきにくい

・色がより自然に見える演色性の高さ

■昼光色

爽やかですっきりとした光。文字がくっきり読みやすい。

廊下、書斎等に。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.