

品番：EA761XS-57

品名：φ132x 33mm シーリングライト(薄型/電球色)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,610円(税抜) / 2,871円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,610円(税抜) / 2,871円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/30 08:23現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2062ページ                      |      |   |



仕様

|      |                        |      |           |
|------|------------------------|------|-----------|
| メーカー | アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA) | 型番   | SCL6L-UU  |
| 明るさ  | 約600lm                 | サイズ  | φ132×33mm |
| 電源   | AC100V(50/60Hz)        | 消費電力 | 7.6W      |
| 光色   | 電球色                    | 色温度  | 3,000K    |
| 入力電流 | 0.14A                  | 光源寿命 | 40,000時間  |
| 演色性  | Ra80                   | 使用場所 | 室内用       |
| 材質   | ポリカーボネート               | 重量   | 140g      |

天井すっきり、ワンランク上の空間を、うすくてもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。

玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。

長寿命約40,000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。

圧迫感が無く、空間が広く感じられます。

天井まで光が広がり、明るくキレイに照らします。

さらに!明るさUPで、光がより広範囲に広がります。

取り付けにくかったローゼットも、ガイド付きですぐに取り付けられます。

LEDシーリングライトは蛍光灯と比較すると消費電力が低く、年間の電気代がお得です。

※日本国内専用です。海外では使用いただけません。

【LEDならではの高性能】

・長寿命約40000時間

※寿命は光束が70%まで低下するまでの時間を推定したものであり、製品の寿命を保証する物ではありません。

・虫が寄りつきにくい

・色がより自然に見える演色性の高さ

■電球色

温かみのある、光。リラックスしたい空間に。

キッチン、トイレ等。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.