

品番：EA761XS-58

品名：φ166x 35mm シーリングライト(薄型/電球色)



販売価格	3,630円(税抜) / 3,993円(税込)		
カタログ価格	3,630円(税抜) / 3,993円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 08:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2062ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	SCL12L-UU
明るさ	約1,200lm	サイズ	φ166×35mm
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	13.9W
光色	電球色	色温度	3,000K
入力電流	0.25A	光源寿命	40,000時間
演色性	Ra80	使用場所	室内用
材質	ポリカーボネート	重量	270g

天井すっきり、ワンランク上の空間を、うすくてもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。

玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。

電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。

圧迫感が無く、空間が広く感じられます。

天井まで光が広がり、明るくキレイに照らします。

さらに!明るさUPで、光がより広範囲に広がります。

取り付けにくかったローゼットも、ガイド付きですぐに取り付けられます。

LEDシーリングライトは蛍光灯と比較すると消費電力が低く、年間の電気代がお得です。

※日本国内専用です。海外では使用いただけません。

【LEDならではの高性能】

・長寿命約40000時間

※寿命は光束が70%まで低下するまでの時間を推定したものであり、製品の寿命を保証する物ではありません。

・虫が寄りつきにくい

・色がより自然に見える演色性の高さ

■電球色

温かみのある、光。リラックスしたい空間に。

キッチン、トイレ等。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.