

品番：EA761XS-6A

品名：φ560x93mm シーリングライト(14畳用)



販売価格	15,100円(税抜) / 16,610円(税込)		
カタログ価格	15,100円(税抜) / 16,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 20:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2061ページ		

天井すっきり薄型クリアフレームタイプ(調光調色)です

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	CEA14DL-5.0QCF
明るさ	5,800lm	サイズ	φ560×93mm
電源	AC100V(50/60Hz)	適用畳数	14畳用
光色	電球～昼光色	光源寿命	40,000時間
調光	10段階、調色…11段階+常夜灯2段階	重量	1.8kg
消費電力	41W	機能	明かりメモリ 切タイマー:30分 節電モード アンサーバック:点滅(タイマーのみ)
付属品	リモコン リモコンホルダー 取り付け用スペーサー(角・丸) 単4形乾電池:1本 ネジ:2本 取扱説明書、保証書		

メモリ設定で明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。

薄型&コンパクトサイズで、部屋の隅々まで光を届けます。

シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。

新技術のメタルサーキットを採用し、明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。

リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリ設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。

切タイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。

節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます。(約40%暗くなります)

※海外ではご使用いただけません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.