

品番：EA762AE-41

品名：84x66x17mm [黒]瞬乾スタンプ台



販売価格	1,200円(税抜)／1,320円(税込)		
カタログ価格	1,200円(税抜)／1,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/26 03:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1793ページ		



仕様

メーカー	マックス (MAX)	型番	SA-101SE
インク色	黒	盤面サイズ(mm)	64×38
サイズ(W×D×H)mm	84×66×17	質量	45g
捺印後乾燥時間	3秒		
油性顔料インク			
捺印後、紙に瞬時に浸透し、3秒で乾くので、手や衣類、書類を汚しません。			
フタを開けたままでも乾きにくいパッドです。(気温40度で1週間フタを開けて放置→インク残存率90%以上)			
持ち運びに便利なロック式です。			
揮発しにくい超微粒子の油性顔料インクを採用。耐水性・対光性に優れ、鮮明な印影を持続します。			
重金属を含まない有機顔料を使用。無臭タイプで人にやさしいインクです。			
インクパッドには、スタンプに適量のインクを均一に塗布する特殊布を使用しています。			
本体プラスチック部には、再生ABS樹脂を使用しています。			

	代替品	
	品番	EA762AE-5
	コメント	盤面サイズ:93x54mm/黒



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.