



品番：EA762CF-14

品名：A4/WS型 スプリングファイル



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,250円(税抜) / 1,375円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,250円(税抜) / 1,375円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/05 17:04現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 |
| カタログページ | 1823ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|-----------------------|------|-------------|
| メーカー | ライオン事務器 (LION) | 型番 | 10715 |
| サイズ | 226(W)×36(D)×307(H)mm | 収容枚数 | 300枚(30mm厚) |
| 材質 | 表紙:紺ファイバー貼り 芯材:再生紙 | 入数 | 1冊 |

A4判WS型

縁金具・角金具付

二重スプリングが書類をしっかりホールド

スプリング金具は、付け根から約1/2のところまでが二重のスプリングになっていて、耐久性抜群・伸縮強度があります。

ステンレス製のさびない押え金具は、スプリングとしっかりかみ合う構造になっています。

表裏共にファイバー貼り仕様の丈夫な表紙です。

縁金具・角金具によって補強されています。

マイナスドライバーなどを使用して取り外すことができる分別設計です。

グリーン購入法適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

