




品番：EA762CF-14

品名：A4/WS型 スプリングファイル



販売価格	1,250円(税抜) / 1,375円(税込)		
カタログ価格	1,250円(税抜) / 1,375円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/05 18:11現在)		
商品入数	1	販売単位	冊
カタログページ	1823ページ		



仕様

メーカー	ライオン事務器 (LION)	型番	10715
サイズ	226(W)×36(D)×307(H)mm	収容枚数	300枚(30mm厚)
材質	表紙:紺ファイバー貼り 芯材:再生紙	入数	1冊

A4判WS型

縁金具・角金具付

二重スプリングが書類をしっかりホールド

スプリング金具は、付け根から約1/2のところまでが二重のスプリングになっていて、耐久性抜群・伸縮強度があります。

ステンレス製のさびない押え金具は、スプリングとしっかりかみ合う構造になっています。

表裏共にファイバー貼り仕様の丈夫な表紙です。

縁金具・角金具によって補強されています。

マイナスドライバーなどを使用して取り外すことができる分別設計です。

グリーン購入法適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

