


品番：EA762CL-216

品名：A4/S型 両開きパイク式ファイル(1000枚/グレー)



販売価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
カタログ価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/30 08:12現在)		
商品入数	1	販売単位	冊
カタログページ	1824ページ		



仕様

メーカー	ライオン事務器 (LION)	型番	11268
収容枚数(とじ厚)	1000枚(100mm)	サイズ(mm)	243×121×307
表紙	オレフィンペーパー貼り	カラー	ライトグレー
A4判S型			
カラーインデックス5枚付			
4色背紙付(背紙差替式)			
書類の収容力が抜群で大量の書類を整理、保管するのに適しています。			
両開き・差込式金具で書類の抜き差しが簡単です。			
収容枚数近くでもしっかりファイルできます。			
分別廃棄するとき表紙からとじ具をとりはずせ、可燃物と不燃物に分別することができます。			
表紙はオレフィンペーパー貼りで、焼却時に有害ガスを発生しません。 さらに古紙100%に芯材を使用し、資源を有効利用しています。			
エコマーク取得商品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

