

品番：EA762CL-94

品名：A4 片開きパイプ式ファイル(300枚/ライトグレ



販売価格	1,320円(税抜) / 1,452円(税込)		
カタログ価格	1,320円(税抜) / 1,452円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/11 13:26現在)		
商品入数	1	販売単位	冊
カタログページ	1824ページ		



ファイル 片開きパイプ式
EA762CL-94

仕様

メーカー	ライオン事務器 (LION)	型番	10868
カラー	ライトグレー	サイズ(mm)	307×245×50
収容枚数(とじ厚)	300枚(30mm)	材質	表紙:布クロス(縦ライン・シボ柄)貼り 芯材:再生紙
A4判S型			
引出し穴付			
心地よい手触りの布クロスをもった上質なファイルです。			
書類の大量保管に適したパイプ式とじ具(片開きタイプ)です。			
表紙からとじ具を取り外し、分別廃棄することができます。			
大きめのインデックス付で、背紙の差し替えができます。			
グリーン購入法適合品			

代替品

品番	EA762CL-201
コメント	両開き、材質やサイズが異なります



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.