品番: EA762CL-94

品名: A4 片開きパイプ式ファイル(300枚/ライトグレ



販売価格	1,320円(税抜)/1,452円(税込)				
カタログ価 格	1,320円(税抜)/1,452円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/16 22:18現在)				
商品入数	1	販売単位	₩		
カタログページ	1874ページ				











## 仕様

メーカー	ライオン事務器(LION)	型番	10868
カラー	ライトグレー	サイズ(mm)	307×245×50
収容枚数(とじ厚)	300枚(30mm)	材質	表紙:布クロス(縦ライン・シボ柄)貼り 芯材:再生紙

## A4判S型

引出し穴付

心地よい手触りの布クロスをまとった上質なファイルです。

書類の大量保管に適したパイプ式とじ具(片開きタイプ)です。

表紙からとじ具を取り外し、分別廃棄することができます。

大きめのインデックス付で、背紙の差し替えができます。

グリーン購入法適合品

## 代替品

品番 EA762CL-201

コメント 両開き、材質やサイズが異なります



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.