


品番 : EA762EB-38A

品名 : 385x248mm デスクカッター(A4/10枚)



販売価格	4,400円(税抜) / 4,840円(税込)		
カタログ価格	4,400円(税抜) / 4,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 06:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1844ページ		



仕様

メーカー	カール事務器(CARL)	型番	DC-2000N
裁断幅(mm)	310(A4)	台サイズ(W×D)mm	248(折りたたみ時133)×385
裁断枚数	丸刃:10枚、 ミシン刃:3枚	重量	730g

保管に便利な板面折りたたみ式裁断機。

折りたたんで収納できる省スペースタイプ

スライダーを押しながらスライドさせるだけの安全裁断。

ハサミより簡単に、カッターより安全に

折りたたみ式
紙台部分を半分に折りたたむことができます。

コンパクト収納
本体半分は180度折りたため、従来より面積がメーカー従来品より約50%省スペース化。収納時も邪魔になりません。

スライド式回転刃
回転刃はスライダー内部に取り付けられているため、安全な仕様です。またスライド式はズレにくく正確に裁断が可能です。

見やすいガイド表記で、規格サイズの用紙合わせが簡単。

盤面を折りたたんだ状態でも裁断できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.