

品番：EA762EB-66

品名：389x123mm/300mm幅 スライドカッター



販売価格	3,070円(税抜) / 3,377円(税込)		
カタログ価格	3,070円(税抜) / 3,377円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/07/05 15:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1844ページ		



#### 仕様

メーカー	ナカバヤシ	型番	NSC-NA4B
裁断幅(mm)	300(A4)	台サイズ(W×D)mm	389×123
重量	223g	裁断枚数	直線・波線カット用カッター:3枚 折り目ライン・ミシン目カット用カッター:1枚
材質	本体・レール:スチロール樹脂 刃:スチール	カラー	ブルー

左右どちらの手でも使用可能。

グリッド&角度目盛り、カッターカバー付

本体には一般的なタテ・ヨコのグリッドに加え、ナナメに裁断するのに便利な角度目盛りも入っています。

用途に合わせて4種類の刃種が選べるスライドカッターです。

回転刃タイプだから紙がズレにくい。

スライディングカッターの特長:中央のレバーで刃種を切り替えることができます。

カッターカバー付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

