

品番：EA762EC-102

品名：590x 990mm デスクマット(光学マウス対応)



販売価格	7,360円(税抜) / 8,096円(税込)		
カタログ価格	7,360円(税抜) / 8,096円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/06 15:41現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1794ページ		



コストパフォーマンスに優れた軟質再生塩ビ製。光学式マウスの使用にも適したデスクマット

仕様

メーカー	ライオン事務器(LION)	型番	25310
サイズ(mm)	590×990	天板適応サイズ	1000(W)×600(D)mm
マット厚み	透明:1.5mm グリーン:2.0mm	材質	透明マット:再生軟質塩化ビニール製 グリーンマット:発泡ポリエチレン製

コピー・写真が付着しにくい非転写練り込み加工された再生塩ビ製のデスクマットです。

ハングレア仕上げ

グリーン下敷きマット付

光学式マウス対応

光学式マウスの使用に適した加工を施してあります。

グリーン購入法適合品

※材質の特性上、温度、湿度によりサイズが若干収縮する場合があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

