

品番：EA762FG-268

品名：φ45mm/10.0kg マグネットフック



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,750円(税抜) / 1,925円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,750円(税抜) / 1,925円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 22 (2026/04/03 18:32現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1318ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|------|-------|
| 耐荷重 | 水平方向:約7kg、垂直方向:約10kg | 面サイズ | φ44mm |
| 口幅 | 33mm | 重量 | 98g |
| 材質 | スチール、エラストマー、ネオジウム磁石 | | |
| 強力タイプ | | | |
| コンパクトでも強い保持力 | | | |
| フック部は360度回転し、上方にもスイングするので好きな位置に貼り付け可能 | | | |
| 壁を傷つけないよう、接触面にはラバー素材を使用しています。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.