

品番：EA762HD-27

品名：AC100V 電動ホッチキス針リムーバー



販売価格	74,400円(税抜) / 81,840円(税込)		
カタログ価格	74,400円(税抜) / 81,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/01 16:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1808ページ		



ボタンを押すと簡単に除針が出来る電動リムーバ。しっかりとじた頑固な針を自動できれいにハズス!

仕様

メーカー	マックス(MAX)	型番	ERZ-30
サイズ(W×D×H)mm	126×273×105	重量(g)	2000
電源	AC100V 50Hz/60Hz	消費電力	約60W
使用温度・湿度	温度+10℃～+35℃/湿度15～80%	リムーブ可能枚数	2～30枚
リムーブ速度	約1秒/1本	リムーブ可能奥行	紙端から最大27 mm
同梱物	ACアダプタ/電源コード/取扱説明書/ お客様登録カード	リムーブ可能品番	EA762HA-9、-11A、EA762HB-1、 -2、EA762HD-10、-11、-13～-15、 -16、-18、-31～-34

書類を差し込み、ボタンを押すだけ

最大30枚を電動でリムーブが可能

用紙をいたわる、キレイな仕上がり

資料のとじ直し、再活用を可能に

スタイリッシュ&コンパクト

A4のコピー用紙に収まるサイズ

リムーブした針は本体内に格納、500回リムーブするとランプが点滅し、針廃棄のタイミングをお知らせ

端子径が3.5mmの市販のフットスイッチ使用可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.