

品番 : EA762MA-0

品名 : 119x123x123mm/ 35枚 パンチ



販売価格	2,700円(税抜) / 2,970円(税込)		
カタログ価格	2,700円(税抜) / 2,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/12/15 10:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1858ページ		



中空刃採用により軽い力で穴あけができるパンチ。見やすいセンタリングゲージつき

#### 仕様

メーカー	マックス(MAX)	型番	DP-35T
穿孔能力	PPC用紙35枚(2.9mm厚まで)	穴径	6mm
穴間隔	80mm	穴奥行	12mm
サイズ	119(W)×123(D)×123(H)mm ストップ使用時高さ:63mm	重量	423g
カラー	白		

中空刃で軽く穴あけ

(※中空刃:刃の中が空洞の刃のこと。)

金属+前面プラスチックハンドル

見やすいセンタリングゲージつき

上下左右に広がる緩やかなラウンド形状を施すことで、手のひらがフィット、力が入れやすい。

ハンドル部の裏側にも配慮

全面プラスチックで手の指を包み込むことで、指先が痛くなりにくく、持ち上げたときにも優しい。

用紙のサイズに合わせてセンターを出す、見やすく精度の高いセンタリングゲージ

使用するときは起こす。使用しないときは倒して収納。

ハンドルを下げる状態でストップを押すとロック、コンパクトに収納できます。

ダストカバーは抜きカスが散らかりにくい構造

代替品

	<p>品番 EA762MA-7 コメント 違い: サイズ</p>
--	--------------------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.