

品番：EA762MA-3

品名：119x123x123mm/ 35枚 パンチ(レッド)



販売価格	2,700円(税抜)／2,970円(税込)		
カタログ価格	2,700円(税抜)／2,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/16 07:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1858ページ		



中空刃採用により軽い力で穴あけができるパンチ。見やすいセンタリングゲージつき

仕様

メーカー	マックス (MAX)	型番	DP-35T
穿孔能力	PPC用紙35枚 (2.9mm厚まで)	穴数	6mm
穴間隔	80mm	穴奥行	12mm
サイズ	119(W)×123(D)×123(H)mm ストッパ使用時高さ: 63mm	重量	423g
カラー	赤		

中空刃で軽く穴あけ (※中空刃: 刃の中が空洞の刃のこと。)
金属+前面プラスチックハンドル
見やすいセンタリングゲージつき
上下左右に広がる緩やかなラウンド形状を施すことで、手のひらがフィット、力が入れやすい。
ハンドル部の裏側にも配慮 全面プラスチックで手の指を包み込むことで、指先が痛くなりにくく、持ち上げたときにも優しい。
用紙のサイズに合わせてセンターを出す、見やすく精度の高いセンタリングゲージ
使用するときには起こす。使用しないときは倒して収納。

ハンドルを下げた状態でストッパを押すとロック、コンパクトに収納できます。

ダストカバーは抜きカスが散らかりにくい構造

代替品

	品番 EA762MA-6 コメント 違い:サイズ
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.