

品番：EA762MA-7

品名：119x101x 95mm/ 25枚 パンチ(ホ11)

	販売価格1,950円(税抜)／2,145円(税込)			
	カタログ価格1,950円(税抜)／2,145円(税込)			
	在庫数最新在庫: 4 (2026/03/28 21:03現在)			
	商品入数	1	販売単位	個
カタログページ		1808ページ		



中空刃採用により軽い力で穴あけができるパンチ。見やすいセンタリングゲージつき

仕様

メーカー	マックス (MAX)	型番	DP-25T
穿孔能力	PPC用紙25枚	穴径	6mm
穴間隔	80mm	穴奥行	12mm
サイズ	119(W)×101(D)×95(H)mm ストップパ使用時高さ:53mm	重量	305g
カラー	ホワイト		
見やすく精度の高いセンタリングゲージ			
収納可能な用紙ガイド			
コンパクトに収納できるハンドルストップパ付			
抜きカスが散らかりにくいダストカバー			
中空刃で軽く穴あけ (※中空刃: 刃の中が空洞の刃のこと。)			
ハンドルは上下左右に広がる緩やかなラウンド形状を施すことで、手のひらがフィット、力が入れやすい。			
ハンドル部の裏側にも配慮 全面プラスチックで手の指を包み込むことで、指先が痛くなりやすく、持ち上げたときにも優しい。			

代替品



品番 EA762MA-5
コメント 違い:カラー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.