

品番：EA762MA-8A

品名：AC100V オートパンチ



販売価格	43,200円(税抜) / 47,520円(税込)		
カタログ価格	43,200円(税抜) / 47,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/29 18:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1859ページ		



#### 仕様

メーカー	マックス(MAX)	型番	EP-50CN II
電源	AC100V 50Hz/60Hz	穴径	6mm
穴間隔	80mm	穴奥行	12mm(JIS規格に準拠)
重量	2.4kg	サイズ	360(W)×123(D)×231(H)mm 360(W)×123(D)×405(H)mm(アタッチメント装着時)
適応用紙サイズ	自動:A4ヨコ、B5ヨコ、レターヨコ 手動:A3タテ、A4タテ	穿孔能力	PPC用紙50枚※64g/㎡(55kg用紙)
コード長	1.8m	付属品	A3用紙用アタッチメント

自動でバラバラな用紙を揃え穴あけするので、ファイリング効率が大幅にアップします。

スタンド型で、卓上にも省スペースですっきり置けます。

約3.5秒で1回のパンチを完了。作業効率が大幅にアップします。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.