

品番：EA763AA-122C

品名：40V型 デジタルハイビジョン液晶テレビ

	販売価格		54,700円(税抜)／ 60,170円(税込)	
	カタログ価格		54,700円(税抜)／60,170円(税込)	
	在庫数		最新在庫: 0 (2025/05/17 18:13現在)	
	商品入数	1	販売単位	台
	カタログページ	2123ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LT-40E420B
仕様	40V型	消費電力	74W
サイズ	908(W)×205(D)×550(H)mm (スタンド込)	重量	5.0kg
電源	AC100V	バックライト	直下型LEDバックライト
表示画素数	1920×1080(水平×垂直)	受信可能放送	地上デジタル:UHF(13～62ch) CATVパススルー(VHF、UHF)対応共有 BSデジタル:BS000～BS999 110度CSデジタル:CS000～CS999
端子	HDMI(Ver.1.4a標準規格×2) ARC対応(HDMI 1) CEC対応 録画用外付けHDD専用USB×2	付属品	リモコン×1、リモコン用単4乾電池(テスト用)×2、miniB-CASカード×1、B-CASカード紛失防止ホルダー×1、B-CASカード紛失防止ホルダー固定用ねじ×1、スタンド×2、スタンド固定用ねじ:4本、取扱説明書×1、保証書×1、電源コードセット×1、AVケーブル×1
使用環境	温度:0℃～40℃／-20℃～45℃	待機電力	0.2W

	湿度:20%～80%RH／10%RH (結露のないこと)		
年間消費電力量	72.2kWh／年	省エネ達成率	66%
録画機能	裏番組録画・留守録対応 最大録画予約件数:64 最大録画番組数:3000 ※ハードディスクがないとできません。	チューナー数	地上デジタル×2 BS・110度CSデジタル×2
アンテナ端子	地上デジタル×1 BS・110度CSデジタル×1	スピーカー出力	8W+8W

VAパネルを採用し、自然で美しい映像を再現する液晶テレビです
見たままの色合い、豊かで繊細な色彩を再現
肌や素材の質感まで、微細な明暗の違いもリアルに表現
画面全体に光源を敷き詰め、ムラなく明るく、美しく
番組視聴中も、裏で別の番組を録画できます
地上波はもちろん、地上波デジタル、BSデジタル、110度CSデジタルにも対応
クイズ番組への参加など、双方向サービスを楽しめます
外付けHDDやレコーダー、ゲーム機器を接続して使えます

代替品

	品番 EA763AA-122D コメント 40V型フルハイビジョン液晶テレビ
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.