品番: EA763AA-122E

品名: 40V型 フルハイビジョン液晶テレビ



販売価格	<b>58,700円</b> (税抜)/ 64,570円(税込)				
カタログ価 格	58,700円(税抜)/64,570円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/22 07:01現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					



















## 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	LT-40FSX-F1
仕様	40V型	消費電力	71W
サイズ	904.3(W)×180.1(D)×563(H)mm	重量	5.8kg
電源	AC100V 50/60Hz	表示画素数	1920×1080(水平×垂直)
受信可能放送	地上デジタル:UHF(13~62ch) CATVパススルー(VHF、UHF)対応共有 BSデジタル:BS000~BS999 110度CSデジタル:CS000~CS999	端子	地上デジタル×1、BS・110度CSデジタル×1 RCAピンジャック×3 HDMI×2(HDMI 1、HDMI 2) ARC対応(HDMI 1) LANポート×1 USB2.0端子(録画用)×1
付属品	リモコン×1、リモコン用単4形乾電池 (テスト用)×2、スタンド×2、スタンド固 定用ねじ×4、電源コード×1、miniB- CASカード×1、取扱説明書×1、保証 書×1	チューナー数	地上デジタル×2、BS・CSデジタル×2
コントラスト比	5000:1	録画機能	録画予約可能
使用環境	温度:5~40℃、湿度:80%RH(結露の なきこと)	待機電力	0.5W以下
年間消費電力量	81kWh/年	省工ネ達成率	101%

壁掛け金具(別売)ねじ 穴寸法	200mm×200mm、ねじ: M6×16mm×2、M6×10mm×2	スピーカー	チャンネル:2チャンネル 音声出力:8W+8W
HDMI対応入力解像度	480i、480p、720p、1080i、1080p、 VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA	音声出力	3.5MMステレオミニホンジャック×1、 光デジタル音声出力×1
カラー	ブラック		

VAパネルを採用し、自然で美しい映像を再現するハイビジョン液晶テレビです。

黒の再現性が高く、コントラストとメリハリのきいた映像を楽しめます。

カラーはブラックでどんなインテリアにもなじみやすい、シンプルなデザインです。

ダブルチューナー搭載、裏番組予約・録画が可能です。

録画には外付けHDD(市販)が必要です。

※このテレビは日本国内専用です。海外では使用できません。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.