

品番 : EA763AA-125A

品名 : 55型 デジタルハイビジョン液晶テレビ



販売価格	117,600円(税抜)／129,360円(税込)		
カタログ価格	117,600円(税抜)／129,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/02 02:35現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	LT-55UGX-F1
仕様	55V型	消費電力	142W
サイズ	1226(W)×269(D)×764(H)mm	重量	11.2kg
電源	AC100V 50/60Hz	表示画素数	3840×2160
受信可能放送	地上デジタル(CATVパススルー対応) / BS・110度CS/ BS4K・110度CS 4K	端子	地上デジタル×1、BS・110度CSデジタル×1
付属品	取扱説明書×1、保証書×1、 Bluetoothリモコン×1、リモコン用単4形乾電池×2、 スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、AV入力アダプター×1、 電源コード×1	チューナー数	地上デジタル、BS・110度CSデジタル×2、BS4K・110度CS4K×2
スピーカー	チャンネル:2チャンネル 音声出力:10W+10W	AV入力端子	3.5mmステレオミニジャック×1
HDMI端子	HDMI×3(HDMI1、HDMI2、HDMI3)	ARC対応HDMI端子	HDMI1
HDMI対応入力解像度	480i、480p、1080i、720p、1080p、 2160p、VGA、SVGA、XGA、WXGA、	音声出力	3.5mmステレオミニジャック×1、光デジタル音声出力×1

	SXGA		
LAN	LANポート(RJ45)×1	USB	USB2.0端子(録画用)×1、USB2.0端子(メディア/サービス用)×1
録画機能	録画予約可能(※別売HDDが必要)	使用環境	温度:5~40°C、湿度:80%RH(結露なきこと)
壁掛け金具(別売)ねじ 穴寸法	400×200mm、ねじ: M6×20mm×2、M6×10mm×2	カラー	ブラック
豊富な映像を楽しめるネット動画サービスに対応、4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する、4Kチューナー内蔵スマート液晶テレビで、4K放送が視聴できます。			
リモコンに5つの動画アプリのダイレクトボタンを搭載。ワンプッシュで簡単に動画アプリを起動できます。			
Googleアシスタントボタンを搭載。押して話しかけるだけで簡単検索が可能です。			
キャスト機能対応なので、アプリをダウンロードすればスマートフォンで視聴している映画や番組、アプリ、ゲームなどをそのままテレビの大画面で楽しめます。			
HDR対応で、明暗の表現力が上がり自然な美しい映像を再現します。			
Dolby Atmos対応。高品位サウンドによるリアルな音を楽しめます。			
ダブルチューナー搭載で、裏番組を録画することが出来ます。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
 © 2018 ESCO Co.,Ltd.