品番: EA763AA-125A

品名:55型 デジタルハイビジョン液晶テレビ



| 販売価格 | 117,600円 (税抜)/ 129,360円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 117,600円(税抜)/129,360円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/11/22 06:57現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | | |
| カタログページ | | | | | |

































仕様

| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LT-55UGX-F1 |
|-------------|--|-------------|--|
| 仕様 | 55V型 | 消費電力 | 142W |
| サイズ | 1226(W)×269(D)×764(H)mm | 重量 | 11.2kg |
| 電源 | AC100V 50/60Hz | 表示画素数 | 3840×2160 |
| 受信可能放送 | 地上デジタル(CATVパススルー対応) / BS·110度CS/ BS4K·110度CS 4K | 端子 | 地上デジタル×1、BS・110度CSデジ タル×1 |
| 付属品 | 取扱説明書×1、保証書×1、 Bluetoothリモコン×1、リモコン用単4 形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固 定用ねじ×4、AV入力アダプター×1、 電源コード×1 | チューナー数 | 地上デジタル、BS・110度CSデジタル ×2、BS4K・110度CS4K×2 |
| スピーカー | チャンネル:2チャンネル 音声出力:10W+10W | AV入力端子 | 3.5mmステレオミニジャック×1 |
| HDMI端子 | HDMI×3(HDMI1, HDMI2, HDMI3) | ARC対応HDMI端子 | HDMI1 |
| HDMI対応入力解像度 | 480i、480p、1080i、720p、1080p、 2160p、VGA、SVGA、XGA、WXGA、 | 音声出力 | 3.5mmステレオミニジャック×1、光デ ジタル音声出力×1 |

| | SXGA | | |
|--------------------|--------------------------------------|------|--|
| LAN | LANポート(RJ45)×1 | USB | USB2.0端子(録画用)×1、USB2.0端 子(メディア/サービス用)×1 |
| 録画機能 | 録画予約可能(※別売HDDが必要) | 使用環境 | 温度:5~40℃、湿度:80%RH(結露な きこと) |
| 壁掛け金具(別売)ねじ 穴寸法 | 400×200mm、ねじ: M6×20mm×2、M6×10mm×2 | カラー | ブラック |

豊富な映像を楽しめるネット動画サービスに対応、4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する、4Kチューナー内蔵スマート液晶テレビで、4K放送が視聴できます。

リモコンに5つの動画アプリのダイレクトボタンを搭載。ワンプッシュで簡単に動画アプリを起動できます。

Googleアシスタントボタンを搭載。押して話しかけるだけで簡単検索が可能です。

キャスト機能対応なので、アプリをダウンロードすればスマートフォンで視聴している映画や番組、アプリ、ゲームなどをそのままテレビの大画面で楽しめます。

HDR対応で、明暗の表現力が上がり自然な美しい映像を再現します。

Dolby Atmos対応。高品位サウンドによるリアルな音を楽しめます。

ダブルチューナー搭載で、裏番組を録画することが出来ます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.