

品番：EA763AA-128

品名：[7V型] バックカメラモニターセット(平ボディ用)



販売価格	31,700円(税抜) / 34,870円(税込)		
カタログ価格	31,700円(税抜) / 34,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/21 11:51現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0272ページ		



定価 [バックカメラ部]	
品名	バックカメラ
品番	EA763AA-128
価格	31,700円(税抜) / 34,870円(税込)
仕様	カメラ部: DC12V(マイナスアース) ディスプレイ部: DC12/24V(マイナスアース)
カメラ画角	水平: 約150° 垂直: 約90° 対角: 約170°
有効画素数	648(水平)×488(垂直) 約31万画素
使用温度範囲	-20℃~70℃
ディスプレイ解像度	1024(水平)×600(垂直)
外形寸法	カメラ部: 約23(W)×25(D)×23(H)mm ※ステー部除く ディスプレイ部: 181(W)×26(D)×121(H)mm ※突起部除く
付属品	カメラ本体、カメラステー用両面テープ、カメラステー固定ネジ、ディスプレイユニット、電源ケーブルユニット、カメラ用電源・映像ケーブル、カメラ用延長

定価 [ディスプレイユニット]	
品名	ディスプレイユニット
品番	EA763AA-128
価格	31,700円(税抜) / 34,870円(税込)
仕様	ディスプレイ部: DC12/24V(マイナスアース)
画面サイズ	幅154×高さ86mm 対角177mm(7V型) IPS液晶モニター
防水構造	IP69K(バックカメラ)
重量	カメラ部: 約65g ディスプレイ部: 約390g



仕様

メーカー	F.R.C.	型番	NX-B2017
電源	カメラ部: DC12V(マイナスアース) ディスプレイ部: DC12/24V(マイナスアース)	消費電力	カメラ部: 60mA ディスプレイ部: 5W
カメラ画角	水平: 約150° 垂直: 約90° 対角: 約170°	撮像素子	1/4インチ CMOSイメージセンサ
有効画素数	648(水平)×488(垂直) 約31万画素	映像方向	鏡像映像
使用温度範囲	-20℃~70℃	画面サイズ	幅154×高さ86mm 対角177mm(7V型) IPS液晶モニター
ディスプレイ解像度	1024(水平)×600(垂直)	防水構造	IP69K(バックカメラ)
外形寸法	カメラ部: 約23(W)×25(D)×23(H)mm ※ステー部除く ディスプレイ部: 181(W)×26(D)×121(H)mm ※突起部除く	重量	カメラ部: 約65g ディスプレイ部: 約390g
付属品	カメラ本体、カメラステー用両面テープ、カメラステー固定ネジ、ディスプレイユニット、電源ケーブルユニット、カメラ用電源・映像ケーブル、カメラ用延長		

	ケーブル、ミラーアーム取付アダプター、スペーサー、リモコン、取扱説明書	
--	-------------------------------------	--

荷台が平ボディタイプのトラックに取り付けするバックカメラシステム

カメラは31万画素CCDイメージセンサー採用

1024×600ドット 高精細7V型IPSカラー液晶ディスプレイ

2 系統の映像入力に対応・バックやサイドの死角をカバー

・リバーズ連動対応
バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります

・モニター画面の詳細な設定が可能
画面の明るさ、コントラスト、言語等、詳細な設定が可能

※本機の信号方式はNTSCです。他の方式は利用できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.