

品番：EA763AA-155H

品名：[5V型 ワイド] ナビゲーション(ポータブル)



販売価格	55,000円(税抜)／ 60,500円(税込)		
カタログ価格	55,000円(税抜)／60,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/19 20:15現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

電源・電圧	DC5 V(シガーライターコード(12V /24V車対応)使用時)	消費電流	12A
消費電力	6.0W(ナビゲーション時)	液晶サイズ	5V型ワイド (幅×高さ)108×65mm
サイズ(突起物除く)	129(W)×17.8(D)×86(H)mm	重量	約200g
画素数	1,152,000画素〔水平800×垂直480×3(RGB)〕	使用光源	LEDバックライト
タッチパネル	抵抗感圧式アナログタイプ(フィルム+ガラス)	内蔵GPS	モノポールアンテナ
付属品	車載用吸盤スタンド シガーライターコード(12V/24V車対応)(1.8m)	有効画素数	99.99%
表示方式	透過型カラーフィルター方式	駆動方式	TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリックス方式
受信周波数	1575.42MHz(GPS)/1598.0625～1605.3750MHz(GLONASS)	受信可能衛星	GPS、QZSS(「みちびき」初号機のみ)、GLONASS
位置更新時間	約1秒(自律航法動作中:約0.5秒)	内蔵スピーカー	寸法・形状: φ 28mm 丸型/定格出力:1.0W/最大出力:2.0W
大容量16GB SSDメモリーを内蔵			

電波が届きにくい場所でも迷わない「Gロケーション」
高速処理回路「ゴリラエンジン」で、ルート検索、画面切替がスピーディ。
「GPS」「みちびき」「グロナス」のトリプル衛星受信と「Gジャイロ」で精密な現在地位置測位精度を実現
IPS液晶で明るく見やすい画面です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.