

品番：EA763AA-197A

品名：DC12/24V ドライブレコーダー



販売価格	17,000円(税抜) / 18,700円(税込)		
カタログ価格	17,000円(税抜) / 18,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/21 13:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0271ページ		



200万画素STARVIS搭載ドライブレコーダー!  
昼夜問わず鮮明で高画質映像を記録!

#### 仕様

電源	DC5V(DC12V・24V変換対応)	サイズ	77×20×59(H)mm(突起部除く) 取付ステー装着時高さ: 約112mm(窓ガラス25°想定)
重量	73g(microSDHC カード含む) 取付ステー装着時: 約86.5g	視野角	115°(水平)、60°(垂直)、140°(対角)
録画画素数	200万画素(CMOS・STARVIS搭載)	対応記録媒体	microSDHCカード(8~32GB)
付属品	取付けステー、ステー用両面テープ、シガー電源コード、microSDHCカード(32GB)、装着ステッカー、取扱説明書(保証書付)	記録解像度	1920×1080(Full HD)
画像補正	HDR オプションのリアカメラはWDR	Gセンサー	有り(オフ、低、中、高)3段階調整
記録方式	常時録画、イベント記録(Gセンサー、手動)	録画ファイル構成	常時録画1分、イベント録画(Gセンサー、手動)2分(1分×2)
画面サイズ	2.7型液晶モニター	音声	ON/OFF可能
フレームレート	27.5fps オプションのリアカメラは25fpc	映像ファイル形式	動画 MOV(H.264)
記録映像再生方式	専用動画再生ソフト(弊社ホームページ参照)/本体モニター	電源電圧	DC5V(シガー電源コードで変換) DC12/24V入力対応

バックアップ電源	スーパーキャパシタ方式/ ボタン充電池(時計用)	消費電流	約290mA(DC12V時)、約165mA(DC24V時)
動作温度範囲	-10~60℃	言語	日本語/英語
200万画素STARVIS搭載ドライブレコーダー!			
視界をさえぎらないコンパクトモデル			
衝撃センサー内蔵で衝撃感知による映像ファイル保護機能付			
液晶モニター搭載 2.7型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。			
高解像度 Full HD 200 万画素STARVIS 搭載の高解像度CMOSセンサーを採用。夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。			
フォーマットフリー機能搭載 本製品は専用ファイルシステムを採用しています。保存データの破損が少なく、記録と削除の繰り返しによるSDカードの断片化を格段に抑えたファイルシステムとなっているため、基本的にフォーマットを行う必要はありません。			
広画角 水平 約115度、垂直60度、対角140度。広範囲の撮影ができます。			
HDR(ハイダイナミックレンジ) 明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを軽減します。			
G(加速度) センサー機能搭載			
データ記録用バックアップ電源内蔵 衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。 バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。			
長時間運転通知機能搭載(音声案内)			
DC12/24V 対応			
前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画が可能。 あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応できます。			
STARVIS搭載の高解像度CMOSセンサーを採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能			
フォーマットフリー			
LED信号機対応			
信頼の日本国内生産			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.