

品番：EA763AA-204

品名：DC12V ドライブレコーダー(2カメラ/フロント・リア)



販売価格	29,800円(税抜) / 32,780円(税込)		
カタログ価格	29,800円(税抜) / 32,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/13 19:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

電源	DC12V	サイズ	フロントカメラ:75.4×31.4×53.3.(H)mm リアカメラ:35×27.3×30(H)mm
重量	フロントカメラ:117g リアカメラ:28g	視野角	フロントカメラ:水平117°、垂直62°(対角140°) リアカメラ:水平116°、垂直59°(対角145°)
記録データ	日時	録画画素数	200万画素(Full HD)
対応記録媒体	microSDHC カード(付属:32GB /class10)	付属品	カメラケーブル(約7m)、電源コード(駐車監視対応/約4m/1Aヒューズ内蔵)、取付ステー固定用両面テープ(1枚)、リヤカメラ固定用両面テープ(1枚)、脱脂クリーナー(1枚)、ステッカー(150×42mm、61×36mm各1枚)、エレクトロタップ(0.3sq~1.25sq用:2個)、microSDHCカード(32GB/1枚)、取説
録画モード	常時録画モード イベント録画モード (衝撃録画/マニュアル録画(手動録画) /後続車接近録画)	記録映像サイズ	FullHD:1920×1080 HD:1280×720
録画画質	FullHD:高画質(平均8Mbps)/低画質(平均6Mbps) HD:高画質(平均6Mbps)/低画質(平均3Mbps)	GPS	○

	均4Mbps)		
Gセンサー	○(0.1G~1.0G:0.1G 単位で設定可)	録画ファイル構成	30秒単位
音声録画	ON/OFF可能	フレームレート	29.1fps/19.1fps/1fps(タイムラプス録画)
映像ファイル形式	AVI(MPEG-4 AVC/H.264)	記録映像再生方法	専用ビューソフト※ Windows8.1/10 専用(タブレットPC 除く)
液晶サイズ	2.0インチフルカラーTFT液晶	動作温度範囲	-10℃~60℃
記録時間の目安	8GB:約40分~約75分 16GB:約80分~約150分 32GB(付属):約165分~約300分	おまかせ設定機能	録画サイズや画質の設定を一括で簡単に設定変更可能
かんたんスイッチ	再生/録画/音声録音の3種類から選択可能	カメラ輝度調整	フロントカメラ3段階、リヤカメラ5段階に調整可能
リヤカメラ上下反転機能	対応	リヤカメラ鏡像機能	ミラーに写したように左右反転した映像を記録することができます。
液晶の明るさ調整	3段階に調整可能	録画中の液晶表示	常時点灯/速度連動/時計表示/フロント・リヤ2画面/OFF
液晶反転機能	対応		

超コンパクトボディで駐車監視機能装備!
ドラレコステッカーも2枚付属のほしい機能や装備が揃った2カメラドライブレコーダー!

Full HD 200万画素 前後2カメラ搭載

HDR/WDRで夜間映像が綺麗!

後方から接近する車両を検知しブザーでお知らせします。
また設定により後続車接近録画データとして記録することもできます。

駐車監視機能装備。最大12時間録画可能!

安全運転支援機能

代替品

	<p>品番 EA763AA-206 コメント 仕様ご確認下さい。</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.