


品番：EA763AA-206

品名：DC12・24Vドライブレコーダー(2カメラ/フロント・車内)



販売価格	39,800円(税抜)／43,780円(税込)		
カタログ価格	39,800円(税抜)／43,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/10 22:33現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0273ページ		



仕様

電源	DC12・24V	サイズ	フロントカメラ:92×23.5×51 (H)mm 別体カメラ:42×17.5×31 (H)mm
重量	フロントカメラ:96g 別体カメラ:22g	視野角	本体カメラ:水平119°、垂直62°(対角147°) 別体カメラ:水平104.56°、垂直55.36°(対角124.78°)
記録データ	日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル	録画画素数	200万画素(Full HD)
対応記憶媒体	microSDHC(32GB付属)、8～32GB、64GB対応	付属品	常時電源コード(約5m)、本体用マウントベース【※両面テープ(ガラス用)貼り付け済】、両面テープ(常時電源本体取り付け用)、本体用ボールジョイント(ダッシュボード用)、別体カメラ用マウントベース、別体カメラ用ボールジョイント(ダッシュボード用)、本体用マウントベースの両面テープ(ダッシュボード用)、撮影中ステッカー、別体カメラ用マウントベースの両面テープ(ガラス用)、コードクリップ×10、別体カメラ用マウントベースの両面テープ(ダッシュボード用)、カメラ接続コード(約0.8m)、脱脂クリーナー、microSDHCカード(32GB)
録画モード	常時録画、 常時録画+イベント録画、	動作温度範囲	-10℃～60℃

	クイック録画		
撮像素子	本体カメラ:200万画素 カラーCMOS センサー 別体カメラ:100万画素 カラーCMOS センサー	F値	本体カメラ:F2.0 別体カメラ:F2.0
最低被写体照度	本体カメラ / 別体カメラ:3LUX	録画画質	FullHD 高画質(12Mbps) 標 準(10Mbps) 低画質(8Mbps) HD 高画質(7Mbps) 標 準(5Mbps) 低画質(3Mbps) D1 高画質(2Mbps) 標 準(1.5Mbps) 低画質(1Mbps)
録画圧縮	録画AVI(H.264)、静止画JPEG	音声録音	オン、オフ設定可
VCCI	クラスB	外部映像出力	有り(付属ディスプレイか外部かどちら か一方のみ) ※再生時なし

様々な車種に取り付けが可能
駐車監視ケーブルが付属しているため、購入後すぐにご使用頂けます。 常時（常に録画）、モーション（カメラが動作を検知した場合）、イベント（衝撃）の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。
駐車中に衝撃を検知した場合、パーキングモード解除時に音声でお知らせします。
GPS、HDR、3Gセンサー（衝撃感度 10段階）付
駐車監視機能装備で最大12時間録画可能
24V車両対応。フロントと車内が撮れる、2カメラドライブレコーダーです。
前方を映すフロントカメラと車内を映す車内カメラにより、同時録画が可能です。
赤外線LED搭載で、夜間でも車内をクリアに録画します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226（代表）
 © 2018 ESCO Co.,Ltd.