

品番：EA763AA-281

品名：DC12/24/48Vドライブレコーダ-(6カメラ/大型車両用)



販売価格	54,300円(税抜) / 59,730円(税込)		
カタログ価格	54,300円(税抜) / 59,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/04 05:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0271ページ		



仕様

メーカー	サンコー(THANKO)	型番	SLT6CDVR
サイズ	モニター:255(W)×65(D)×167(H)mm カメラ:65(W)×38(D)×30(H)mm	電源	DC12~48V
液晶サイズ	10インチ	視野角	左右:約140° 上下:約80°
記録メディア	microSDカード64GBまで (microSDカード別売)	記録ファイル	MP4形式 1280×720 25fps
撮影時間	約9~17時間(64GBのmicroSDカード使用時)	画素数	200万画素
コーデック	HEVC	防塵・防水規格	6カメラ IPX5
耐用温度	-20~75℃	カメラ最大延長可能距離	45m×6カメラ
マイク	内蔵	スピーカー	内蔵
Gショックセンサー	なし	赤外線LED	なし
重量	モニター:1020g カメラ:100g	付属品	モニター、カメラ(カメラ・シール・ネジ)6セット、延長ケーブル15m、延長ケーブル3m、延長ケーブル5m×4本、モニター台、アーム部、アームネジ4本、アーム取付ネジ、台固定ネジ、台用固定

シール、バックミラー取付金具2個、  
バックミラー取付ネジ2本、ワッシャー2  
個

6つのカメラで、死角のつきやすい大型トラックや建設機械の周りをくまなくモニタリング・撮影できるドライブレコーダーです。

10インチの大型モニターで6カメラを同時に映すことが可能。  
目視だけではカバーできない重機の死角をなくし、接触事故を未然に防ぐサポートをします。

カメラはそれぞれ視野角140度あり、直接見て確認できない場所もしっかりと撮影・モニタリング。

ドライブレコーダーの操作は全てタッチパネル。直感的に操作が可能です。

15m、5m、3mの延長ケーブルが付属しているので、大型車両の後方にもカメラを取り付けることができます。

バック時に便利なりバースライン機能が搭載。  
バックライトなどのプラス配線にケーブルを接続することで、車をバックする際 画面に駐車ガイドラインが表示されるようになります。

#### 〈取り付けについて〉

車体の常時電源・ACCに直接接続する必要があります。

機械やトラックの説明書を確認して設置してください。

ヒューズ形状はミニ平型となります。

車載のヒューズ形状が違う場合はカー用品などで平型や低背型のヒューズ電源取り出しケーブルなどをお買い求めの上、付け替えてご使用ください。

ご不明な場合は自動車整備工場などに取り付けを依頼することをお勧めします。

#### 〈 ※注意事項 〉

※操作を行う場合は、車を停止後に行ってください。車に取り付けをする前に、本体とバックカメラの動作確認をして下さい。

※microSDカードは付属いたしません。

※ドライブレコーダーの記録用SDカードははととも過酷な条件で動いています。よって1～2か月に1回初期化、フォーマットが必要です。

※カードエラーが表示された場合は、microSDカードに問題が起きております。別のmicroSDカードをご用意いただき、交換をしてご利用ください。

※microSDカードは消耗品となります。

※使用の際は、必ず正常に動作しているかご確認の上ご利用をお願い致します。

※ドライブレコーダーは事故を防止する装置ではありません。状況によっては記録されない場合があります。

※分解や改造をしないでください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.