


品番：EA763AA-402B

品名：DC48Vドライブレコーダ(フォークリフト用)



販売価格	61,000円(税抜) / 67,100円(税込)		
カタログ価格	61,000円(税抜) / 67,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/03 05:03現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0272ページ		



型番	画素数	画角	画質
D-2145	200万	158°	FullHD
D-2146	200万	158°	HD
D-2147	120万	158°	HD
D-2148	60万	158°	HD
D-2149	30万	158°	HD



フォークリフト用2カメラ&防水モニター搭載ドライブレコーダー

### 仕様

メーカー	デルタ	型番	D-2145
電源電圧	DC48V	対応画質	1920×1080P(1080P FullHD) 1280×720P(720P HD) ※前後カメラ共通
録画画素数	200万画素 SONY CMOSセンサー	液晶サイズ	3.0インチ
視野角	対角:158° 水平:73° 垂直:73°	ホワイトバランス	自動調整(WDR機能搭載)
防水性能	本体:IP65相当 カメラ:IP67相当	F値	F値2.0(前後カメラ共通)
録画ファイル構成	1分/2分/3分/5分/10分 (選択可能)	Gセンサー	あり(4段階設定可能)
撮影モード(動画)	常時録画、イベント録画(衝撃・手動)	撮影モード(写真)	1枚撮影、セルフタイマー
フォーマット	ビデオ:mov 画像:JPEG	圧縮フォーマット	H.264
対応メモリーカード	8~128GB マイクロSDカード(クラス10)	LED信号機	対応(全国)
音声録音	高感度マイク内蔵	日付表示	対応

ファイル確認	可能	通信	無線LAN
専用アプリケーション	あり	対応OS	Windows98/me/XP/vista/7~10 Mac OS/Linux
サイズ	100×20×60(H)mm		

現場での安全意識の向上、業務管理に最適。  
48V用のフォークリフトに対応したドライブレコーダー

・3.0インチ防水ワイド液晶モニター搭載  
IP65相当防水性能でモニターが濡れても心配いりません。  
1080P FullHD対応画質で鮮明な画像を表示

・付属のマグネットで簡単設置&脱着  
マグネットでの固定は車両の穴あけ加工の必要が無く、モニターの配置替えなど脱着も用意

・鮮明な撮影200万画素&防水2カメラ搭載  
カメラは防水性能IP67相当。ソニーCMOSセンサー搭載カメラ。  
昼夜ともに鮮明に撮影。また全国のLED信号機にも対応

・USB電源に対応  
モバイルバッテリーなどから電源取得も可能。2A出力対応の電源であれば動作可能です

・無線LAN搭載  
専用アプリケーション(RoadCam)をインストールすることで、スマートフォンやタブレット端末など無線LANネットワークで撮影データを閲覧可能

DCDCコンバーター(EA812JK-36B)付属

#### 【セット内容】

本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1

#### 【マイクロSDカード録画可能時間(目安)】

128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分  
64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分  
32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分  
16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分  
8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.