

品番 : EA763AA-412

品名 : DC12/24V ドライブレコーダー(建設重機用)



販売価格	46,000円(税抜) / 50,600円(税込)		
カタログ価格	46,000円(税抜) / 50,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2024/05/12 11:06現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0277ページ		



仕様

メーカー	デルタ	型番	D-2146
セット内容	本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1	電源	DC12V-24V、OUT PUT:5V 3A
サイズ(W×D×H)mm	100×60×20(本体)、30×40×35(カメラ)	視野角	対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通
録画画素数	200万画素 SONY CMOS センサー	録画時間	マイクロSDカード使用時目安 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分 64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分 32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分 16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分 8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分
機能	GPS、スイッチユニット、無線LAN搭載	重量(g)	130(本体)、50(カメラ)
材質	耐熱ABS(本体)	記録データ	1920×1080P(1080P FullHD)、

			1280×720P(720P HD) 前後カメラ共通
適用記録媒体	8GB～128GB maicroSDカード (class10)		
無線LAN搭載			
GPS機能搭載			
モニター・カメラ防水仕様			
3.0インチ防水ワイド液晶モニター			
現場での安全意識の向上、業務管理に最適。			
本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。			
動作の激しい建設重機用に対応した建設重機用ドライブレコーダーです。			
NETIS登録品 NETIS登録NO.KK-220061-A			

代替品

	<p>品番 EA763AA-402B</p> <p>コメント 仕様をご確認ください。</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.