

品番：EA763AA-412

品名：DC12/24V ドライブレコーダー(建設重機用)



販売価格	53,000円(税抜) / 58,300円(税込)		
カタログ価格	53,000円(税抜) / 58,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/03 03:40現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0272ページ		



機種名	対応電源	対応カメラ
D-2146	DC12V	2カメラ
D-2146	DC24V	2カメラ
D-2146	DC12V	1カメラ
D-2146	DC24V	1カメラ
D-2146	DC12V	0カメラ
D-2146	DC24V	0カメラ




建設重機用防水モニター/2カメラ搭載 ドライブレコーダー

仕様

メーカー	デルタ	型番	D-2146
電源	DC12V・DC24V	対応画質	1920×1080P(1080P FullHD) 1280×720P(720P HD) ※前後カメラ共通
録画画素数	200万画素 SONY CMOS センサー	液晶サイズ	3.0インチ
視野角	対角:158° 水平:125° 垂直:73°	ホワイトバランス	自動調整(WDR機能搭載)
防水性能	本体:IP65相当 カメラ:IP67相当	F値	F値2.0(前後カメラ共通)
録画ファイル構成	1分/2分/3分/5分/10分 (選択可能)	Gセンサー	あり(4段階設定可能)
撮影モード(動画)	常時録画、イベント録画(衝撃・手動)	撮影モード(写真)	1枚撮影、セルフタイマー
フォーマット	ビデオ:mov 画像:JPEG	圧縮フォーマット	H.264
対応メモリーカード	8~128GB マイクロSDカード(クラス10)	機能	LED信号機対応(全国)、日付表示対応、GPS搭載、高感度マイク内蔵
通信	無線LAN	専用アプリケーション	あり

対応OS	Windows98/me/XP/vista/7~10 Mac OS/Linux	サイズ	本体:100×60×20mm カメラ:30×40×35mm
現場での安全意識の向上、業務管理に最適。 動作の激しい建設重機用に対応したドライブレコーダー			
・3.0インチ防水ワイド液晶モニター搭載 IP65相当防水性能でモニターが濡れても心配ありません。 1080P FullHD対応画質で鮮明な画像を表示			
・付属のマグネットで簡単設置&脱着 マグネットでの固定は車両の穴あけ加工の必要が無く、モニターの配置替えなど脱着も用意			
・鮮明な撮影200万画素&防水2カメラ搭載 カメラは防水性能IP67相当。ソニーCMOSセンサー搭載カメラ。 昼夜ともに鮮明に撮影。また全国のLED信号機にも対応			
・USB電源に対応 モバイルバッテリーなどから電源取得も可能。2A出力対応の電源であれば動作可能です			
・無線LAN搭載 専用アプリケーション(RoadCam)をインストールすることで、スマートフォンやタブレット端末など無線LANネットワークで撮影データを閲覧可能			
NETIS登録品 NETIS登録NO.KK-220061-A			
【セット内容】 本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1			
【マイクロSDカード録画可能時間(目安)】 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分 64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分 32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分 16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分 8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分			

代替品

	<p>品番 EA763AA-402B</p> <p>コメント 仕様をご確認ください。</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.