

品番：EA763AC-36G

品名：4GB/ 159時間 ICレコーダー



販売価格	18,600円(税抜) / 20,460円(税込)		
カタログ価格	18,600円(税抜) / 20,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/30 01:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ソニー (SONY)	型番	ICD-UX560F
最大録音時間	約159時間 (MP3 48kbps (モノラル)) (※使用メモリ、ファイル形式、モードによって異なります。)	録音形式	リニアPCM/MP3
記録容量	4GB(内蔵メモリー)	対応外部メモリー	microSDHC/ microSDXC(別売)
サイズ	約36.6(W)×10.5(D)×101.5(H)mm	重量	約52g(電池含む)
電源	電池種類:内蔵リチウム イオン充電式電池、 USB ACアダプター(別売)	機能	ファイル分割機能、 FMラジオ録音、 ローカットフィルター、 ノイズカット機能など多数
付属品	パソコン用ソフトウェア 「Sound Organizer 2」(本体メモリー 内)、 キャリングポーチ、 取扱説明書、 パソコン用ソフトウェア Sound Organizer 2を使う	カラー	ブラック

狙った音をしっかり録れる「フォーカス録音」

遠くの音や小さな音までクリアに收音する「Sマイク・システム」

非圧縮「リニアPCM録音形式」対応

録音時に音声以外の周波数を低減する「ノイズカットフィルター」

録音時にエアコンやプロジェクターのファンノイズなどを低減する「ローカットフィルター」

録音環境に応じて最適なマイク感度に自動で設定する「おまかせボイス」

用途に応じて最適な録音設定ができる「シーンセレクト」

録音時のレベルがひと目でわかるピークメーター

音を感じて自動的に録音が可能「VOR (Voice Operated Recording) 録音」

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.