

品番 : EA763AC-36J

品名 : 16GB/ 636時間 ICレコーダー



販売価格	41,100円(税抜) / 45,210円(税込)		
カタログ価格	41,100円(税抜) / 45,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/29 12:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2010ページ		



仕様

メーカー	ソニー (SONY)	型番	ICD-UX575F
本体容量	16GB	記録形式	リニアPCM/MP3
記録媒体	内蔵メモリおよびmicroSDHC /microSDXC(別売)	対応ファイル形式	MP3/WMA/AAC
サイズ	36.6(W)×12.2(D)×102.8(H) mm	重量	48g(電池含)
電源	外部電源:ACアダプター(別売) 電池:リチウムイオン充電電池(内蔵)	付属品	パソコン用ソフトウェア「Sound Organizer 2」(本体メモリーに内蔵)、キャリングケース
再生形式(リニアPCM)	LPCM 44.1kHz/16bit	最大録音時間	LPCM 44.1kHz/16bit:21時間35分 MP3 192kbps:159時間 MP3 128kbps:238時間 MP3 48kbps(モノラル): 636時間 ※長時間録音する場合は、市販のUSB ACアダプターが必要になることがあります
MP3記録曲数/時間	3570曲/238時間(128kbps時/1曲4分で換算)	最大フォルダ数	最大ファイル数:5,000ファイル(フォルダ数を含む) 最大録音ファイル数(1フォルダ内): 199ファイル
最大ファイル数	最大ファイル数:5,000ファイル(フォルダ数を含む)	内蔵マイク	ステレオ(Sマイクシステム)

	最大録音ファイル数(1フォルダ内): 199ファイル	
最大約636時間の録音が可能		
文字が見やすい「有機ELディスプレイ」		
メモリーの残量が録音途中でなくなった場合でも、自動的にもう一方のメモリーに切り替えて録音し続けます。		
遠くの音や小さな音もクリアに録音・再生。優れた操作性と薄型・軽量で、幅広いシーンに対応		
【クリアに録音!高感度かつ低ノイズの「Sマイク・システム」と、進化したシーンセレクト機能「おまかせボイス」「おまかせミュージック」】高感度かつ低ノイズの内蔵ステレオマイクと、独自開発の録音システムを組み合わせた「Sマイク・システム」を搭載し、遠くの音や小さな音までクリアに集音します。		
シーンセレクト機能の「おまかせボイス」は、人の声(音声)録音に特化して録音レベルを適正に判断し、最適なマイク感度を自動で設定するのにくわえ、定常的な背景ノイズも低減。		
長時間録音したファイルの聞きたいところを素早く見つけるのに便利な「タイムジャンプ」、ボタンひとつで早送り(+10秒)／早戻し(-3秒)が可能「イージーサーチ」、小さく録音されてしまった場合も、録音ファイルの最大音量箇所が音割れしない範囲まで全体的に音量レベルを上げる「ノーマライズ」など、再生機能も充実しています。		
直接パソコンと接続できるスライド式USB端子を搭載。USBをスライドさせてパソコンとダイレクトに接続すれば、ケーブルいらずで音声や音楽ファイル、データを転送できます。また、パソコンと接続するだけでかんたんにUSB充電が可能です。		
大画面ディスプレイを採用。録音データのファイル名やフォルダー名、メニュー画面などを日本語で表示し、ファイルの管理もかんたんです。		
USBダイレクト接続(充電機能付)		

代替品

	品番	EA763AC-36K
	コメント	最大約520時間録音可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.