品番: EA763AD-112

品名: AC100V/ 43W/36畳 空気清浄機



販売価格	47,500円(税抜) / 52,250円(税込)				
カタログ価 格	47,500円(税抜)/52,250円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>7</b> (2025/11/04 01:52現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0066ページ				

























## 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IAP-A100
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	最大:43W 最小:6.3W
風量	最大:10.2m3/分 最小:2.7m3/分	運転音	最大:48dB 最小:21dB
適用床面積	59㎡(36畳)	サイズ	310(W)×310(D)×763(H)mm
重量	約10.2kg	コード長	約1.4m
フィルター寿命	約3年 ※使い方や設置場所によって異なります。	運転モード	自動・おやすみ・ターボ

大畳数なので、広い部屋、オフィス、会議室のような広い空間に最適です。

きれいランプ搭載により、センサーで計測した空気の状態がきれいな時は青、やや汚れているときは緑、汚れているときは赤で表示します。

ターボモード搭載で空気の汚れをスピード清浄!

シンプルな操作パネルで、誰でも簡単に操作できます。

本体もフィルターも簡単にお手入れできるので、いつでも清潔に保てます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.