

品番 : EA763AD-112

品名 : AC100V/ 43W/36畳 空気清浄機



販売価格	47,500円(税抜)／52,250円(税込)		
カタログ価格	47,500円(税抜)／52,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/21 13:40現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0066ページ		



## 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	IAP-A100
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	最大:43W 最小:6.3W
風量	最大:10.2m <sup>3</sup> /分 最小:2.7m <sup>3</sup> /分	運転音	最大:48dB 最小:21dB
適用床面積	59m <sup>2</sup> (36畳)	サイズ	310(W)×310(D)×763(H)mm
重量	約10.2kg	コード長	約1.4m
フィルター寿命	約3年 ※使い方や設置場所によって異なります。	運転モード	自動・おやすみ・ターボ

大量数なので、広い部屋、オフィス、会議室のような広い空間に最適です。

きれいランプ搭載により、センサーで計測した空気の状態がきれいな時は青、やや汚れているときは緑、汚れているときは赤で表示します。

ターボモード搭載で空気の汚れをスピード清浄!

シンプルな操作パネルで、誰でも簡単に操作できます。

本体もフィルターも簡単にお手入れできるので、いつでも清潔に保てます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.