

品番：EA763AD-162

品名：[ソーラー兼用] 空気清浄機(自動車用)



販売価格	23,900円(税抜)／ 26,290円(税込)		
カタログ価格	23,900円(税抜)／26,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/07/23 10:41現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	JVCケンウッド	型番	CAX-DS01
消費電力	2.5W-5W(付属シガーコード使用時)	サイズ	125(W)×140(D)×40(H)mm
重量	280g	適用床面積	3～8m3
電源	入力:DC12V/DC24V(付属のシガーコード使用時)、DC5V(付属のUSBコードのみを使用時) 出力:DC5V/2.4A	用途	車内および、室内空間の消臭・除菌
消臭方式	コロナ放電によるイオン・低濃度オゾン放出	放電方式	多重リング式コロナ放電 3極
使用条件	本体の吹き出し口から30cm以上離れて使用すること	使用環境	使用周囲温度:0℃ ～ 50℃ 使用周囲湿度:90%RH以下(結露／水濡れがないこと)
オゾンとイオンのW効果でウイルス・ニオイを元から除菌・消臭			
駐車中でも消臭できるソーラーパネル搭載			
一般的な乗用車だけでなく、トラックなどにも対応したDC12V/24V対応。			
USBから給電可能。シガープラグだけでなく車両のUSBポートなどにも接続・稼働できます。			
ファンが無いので静かに快適			
フィルターレスでお手入れが簡単			

代替品

	品番 EA763AD-151 コメント 仕様ご確認ください。
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.