

品番：EA763AD-211A

品名：AC100V/135W/60畳 除菌脱臭機(光触媒)



販売価格	195,100円(税抜) / 214,610円(税込)		
カタログ価格	195,100円(税抜) / 214,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/04 05:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0066ページ		



#### 仕様

メーカー	スイデン (Suiden)	型番	SPD-F01K
適用床面積	93㎡ (約60畳) (目安: 30分 メーカー基準で臭気が 気にならないレベルまで軽減できる床 面積・仕様環境による)	消費電力(ターボ/強/弱/ 静)	135/90/65/60W
サイズ	736(W)×203(D)×544(H)mm	重量	約16kg
フィルター寿命	光触媒フィルター/花粉フィルター: 約 10年	運転モード	ターボ・強・弱・静
運転音(ターボ/強/弱/ 静)	62/56/47/36dB	消臭・脱臭方式	光触媒フィルター+花粉フィルター
電源(50/60Hz)	AC100V	コード長	1.8m
使用温度範囲	0℃以上~40℃未満		

#### 大空間タイプ

ウイルスや菌が気になる「3密空間」で大活躍!

4枚の光触媒フィルターとLEDの“両面照射”だから分解力が桁違いです。

光触媒技術で空気中の悪臭成分や有害物質、ウイルスなどを分解し、キレイな空気へと浄化します。

気になる花粉もしっかりキャッチしてくれる“花粉フィルター”搭載

空間のニオイの強さはセンサーの色で表示されます。(3段階)  
緑:あまりニオわない、黄:少しニオう、赤:すごくニオう

病院・オフィス・店舗などに

床置き

国内専用

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.