

品番：EA763AD-42L

品名：AC100V/ 57W/31畳 加湿空気清浄機



販売価格	77,000円(税抜)／84,700円(税込)		
カタログ価格	77,000円(税抜)／84,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2024/05/05 11:33現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	F-VXT70-W
サイズ	398(W)×257(D)×640(H)mm	設置方式	卓上・床置両用
重量	10.2kg	タンク容量	約3.2L
コードの長さ	1.8m	フィルター寿命	約10年
適用床面積(加湿機能)	木造:20㎡(12畳) プレハブ:32㎡(19畳)	消費電力(加湿機能)	ターボ:50W 中:13W 静音:9W
適用床面積(空気清浄機能)	51㎡(31畳)	消費電力(空気清浄機能)	ターボ:57W 中:9W 静音:4.5W
3Dフロー花粉撃退気流 3方向に吹き出す独自の気流で花粉を撃退			
ナノイー X:お部屋の花粉をさらにすばやく抑制			
高感度ハウスダストセンサー:本体横下部に配置されたセンサーが、花粉が溜まりやすい床上30cmの大きな粒子もしっかり検知。			
多彩な吸引モード:汚れの種類に合わせて、気流を切り替えて効果的に吸い込みます。			
3つのフィルター:吸い込んだ汚れを高性能なフィルターがしっかり捕らえて逃がさない。			
お手入れカンタン:お手入れしやすい工夫と使い勝手に配慮した親切設計。			

たっぷりうるおう:パワフル加湿と独自のフィルターでお部屋を快適に。

代替品

	品番 EA763AD-79A コメント 変更点:適用床面積
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.