

品番：EA763AD-50F

品名：AC100V/550W/31畳 加湿・除湿・空気清浄機



販売価格	102,000円(税抜)／112,200円(税込)		
カタログ価格	102,000円(税抜)／112,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/25 23:44現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

電源	交流100V(50/60Hz)	カラー	ブラウン
<加湿空清運転>			
適用床面積	木造和室:8.5畳(14㎡)以下、 プレハブ洋室:14畳(23㎡)以下	風量(ターボ/強/中/弱)	6.7m3/分 / 4.1m3/分 / 2.8m3/分 / 1.5m3/分
消費電力(ターボ/強/中/弱)	56W/17W/10W/5W	清浄時間	8畳なら11分
<除湿空清運転>			
適用床面積	木造和室:8畳(13㎡)以下、 プレハブ洋室:12畳(20㎡)、 鉄筋洋室:16畳(26㎡)	風量(ターボ/強/中)	6.7m3/分 / 4.1m3/分 / 2.8m3/分
消費電力(ターボ/強/中)	550W/300W/290W		
<空清運転>			
適用床面積	31畳(51㎡)以下	風量(ターボ/強/中/静)	7.2m3/分 / 4.1m3/分 / 2.8m3/分 / 1.0m3/分
消費電力(ターボ/強/中/静)	60W/17W/10W/4W	清浄時間	8畳なら9分
加湿量	最大540mL/時(ターボ風量時)	除湿能力	最大約6.5L/日(ターボ風量時)

加湿方式	気化式	除湿方式	デシカント式
サイズ	398(W)×293(D)×648(H)mm	重量	16kg
タンク容量	約3.5L	電源コード長	約1.8m
フィルター構成	ステンレスプレフィルター(水洗い可) 脱臭フィルター・集じんフィルター:使用 期間目安・約10年	取れるニオイなど	ペット臭、タバコ臭、体臭・汗臭、料理 臭、トイレ臭、排水口臭、生ごみ臭、部屋 干し臭
抑制できるもの(アレル 物質)	スギ花粉、ブタクサ花粉、カバノキ花 粉、ダニのフン、ネコのコケ		
空気清浄しながら除湿も加湿もできる。			
ステンレスでお手入れラクラク。しかも清潔。			
しっかり除湿してお部屋をカラッと			
洗濯物の部屋干しに			
加湿後、自動で除湿に切り替えてお部屋の結露を抑制			
きれいな空気をしっかり加湿し、高めの湿度でお肌にうるおい			
ニオイやホコリ、花粉などをセンサーで感知して、風量を自動調節			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.