

品番：EA763AD-67

品名：AC100V/ 23W/10畳 空気清浄機



販売価格	13,200円(税抜) / 14,520円(税込)		
カタログ価格	13,200円(税抜) / 14,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/19 19:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0065ページ		

色んな場所に置ける、小型タイプ

インテリアを演出する光

4つの機能で空気をキレイに

空気の汚れをスピード清掃

単じん初層フィルターで空気をキレイに

簡単3段階

簡単操作

メンテナンスも簡単

お手入れ時期の目安

型番	AC100V_50/60Hz
消費電力(50/60Hz)	6W/7W
消費電力(強)	19W/23W
適用床面積	10畳(17㎡)
重量	2.2kg
フィルター寿命	約1年
運転音(50/60Hz)	最小:31dB 最大:46dB/48dB
コード長	約1.8m

空気清浄

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IAP-A25
電源	AC100V(50/60Hz共用)	消費電力(50/60Hz)	おやすみ:6W/7W 強:19W/23W
適用床面積	10畳(17㎡)	運転モード	弱/中/強/おやすみ
サイズ	210(W)×210(D)×310(H)mm	重量	2.2kg
材質	ABS樹脂	フィルター寿命	約1年
風量(50/60Hz)	おやすみ:1.2m <sup>3</sup> /分・1.1m <sup>3</sup> /分 強:2.3m <sup>3</sup> /分	運転音(50/60Hz)	最小:31dB 最大:46dB/48dB
コード長	約1.8m		

使い勝手の良い小型サイズなので、持ち運びラクラクで場所を選ばず置けます。

運転モードは弱・中・強・おやすみの4モード搭載されています。

フィルターのお手入れ時期になると、フィルター掃除ボタンが点灯してお知らせします。

底面が光るので、おしゃれなインテリアとしてもご使用できます。

4つの機能で空気をキレイに

#### 1:スピード洗浄

汚れた空気を一気に吸い込み、素早くキレイに!

#### 2:集じん脱臭フィルター

花粉やPM2.5はもちろん、微細な粒子も99.7%以上除去します。

#### 3:おやすみモード

快眠をサポートするおやすみモード付き

(おやすみモードの風量は弱モードと同じです。)

#### 4:風量3段階

お部屋の空気の状態に合わせて風量を調整できます。

・ホコリが少ない(運転パワー:弱)

電力(風量)を抑えて吸引

・標準(運転パワー:中)

移動などで宙に舞ったホコリなどを吸引

・ホコリが多い(運転パワー:強)

風量と吸込みを高めて一気に吸引

シンプルな操作パネルで、誰でも簡単に操作できます。

メンテナンス時はカバーを外すだけ。

#### お手入れの時期の目安

本体:約1か月に1回

水かぬるま湯を含ませた柔らかい布をよく絞り、汚れをふき取ってください。

集じんフィルター:約1年に1回

上記の時期を目安に交換してください。

フィルター掃除サイン:集じん脱臭フィルターの掃除時期になると、点灯してお知らせします。

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA763AD-67A</p> <p><b>コメント</b> 違い:サイズ、消費電力、運転モード</p>
---	---

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.