品番: EA763AD-67A

品名: AC100V/ 13W/10畳 空気清浄機



| 販売価格 | 13,800円 (税抜)/ 15,180円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 13,800円(税抜)/15,180円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2025/11/05 10:31現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | | |
| カタログページ | | | | | |

















仕様

| メーカー | アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA) | 型番 | AAP-S20C |
|-------|---|------|-------------------------------------|
| 電源 | 入力:AC100~240V 出力:DC12V 1.5A(ACアダプター 付き) | 消費電力 | 弱: 2W 中: 4W 強: 13W |
| 適用床面積 | 約10畳(約17㎡) | サイズ | φ 210×310(H)mm |
| 重量 | 1.8kg | 材質 | ABS樹脂 |
| 運転モード | 弱/中/強 | 風量 | 弱:0.5m3/分 中:1.1m3/分 強:2.1m3/分 |
| 運転音 | 弱:20db 中:31db 強:46db | コード長 | 約1.8m |

使い勝手の良い小型サイズなので、持ち運びラクラクで場所を選ばず使用できます。

3DナノチャージHEPAフィルター採用。

花粉やPM2.5はもちろん、0.3 μmの微細な粒子も99.97%以上集じん。

マスクのJIS規格(JIS T9001)に準拠した試験で捕集性能は、医療用マスクの標準規格において最高クラス(クラスIII)をクリア。

汚れた空気を一気に取り込み、キレイな空気が部屋の隅々まで素早く行き渡るスピード空気清浄。

空気の汚れやニオイを感知し、自動で風量を調節。

ライトの色で空気の汚れが一目でわかる。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.